

便利なオプション

■加湿液 -RF DC-W1000 (500 ml)



長期間でも腐らない

■キャスター中型 -RF (4 ケー組)

TDC-160,300,500 用
(DX, PZ, AHU2シリーズ)

※HYPシリーズ用は別途お問い合わせ下さい。



■棚板 (各フック付)

- ・TDC-160 型タイプ用 -RF
- ・TDC-300 型タイプ用 -RF
- ・TDC-500 型タイプ用 -RF
- ・TDC-1300/1400 型タイプ用 -RF

スチール製、ステンレス製も可能



■警報ブザー & ランプ

- 扉開閉警報装置
扉の閉め忘れ、長時間の扉オープン防止により庫内の湿度変化を防ぐ



※湿度変化を感知して、警報で知らせる方法もあります。

■高性能デジタル湿(温)度計

MD8102-DC(送信器)

ロギング機能も内蔵した高性能湿度計



湿度：高分子静電容量式
◎0～100%表示
精度：±2～3%RH
温度：半導体式温度センサー
◎-40～80℃表示
精度：±0.5℃

ACアダプター付 センサーコード1m付

受信機 MD-8000R-DC

ロギング機能で収録したデータをパソコンでグラフ表示、データ一覧表示をする



測定データを無線で送信
管理室で受信、集中管理ができる。
(データ送信器、多数管理可能)
データ収録ソフト

■転倒防止壁面固定用金具 -RF

(本体と壁面を固定します)

2ヶ1組



■連結金具 -RF (2台積み重ね用)

2ヶ1組



TDC-160・300・500 用

■転倒防止耐震器具 -RF

2ヶ1組 (リムーバー付)



本体と壁面を固定、震度7の地震にも対応。
取り外して何度でも使えます。

■アジャスターボルト -RF

(4本1組)



スチール製

■アジャスターボルト -RF

(足止プレート付)
(4本1組)



スチール製

ドライキャビ ご使用上のご注意

■お使いになる前に、付属の「取扱説明書」を、よくお読み下さい。

- 置き場所は、水平で直射日光の当たらない冷暖房や、外の風の当たらない熱(冷暖房機)、蒸気の影響のない水気のない所を選んでください。
- 自動運転で吸湿と再生を繰り返しながら徐々に低湿度になります。
※庫内の湿度精度は5～7%RHです。
- 扉のマグネットゴム(冷蔵庫と同じ)にフロッピーや、磁気の影響を受ける製品を近づけないでください。
- 紙や段ボールを入れると庫内湿度が上がります。

- 扉の開閉は素早く必要以上に開けないでください。
湿気を帯びた製品はドライヤーの冷風等で乾かしてから入れて下さい。
- 引火しやすい薬品等は絶対に入れないで下さい。
- ドライキャビは庫内の湿度を下げて、カビが発生、繁殖しない状態を保ちます。発生したカビを除去する効力はありません。
- 製品の保証期間内・外であっても収納品に不具合が生じた場合は補償致しかねますのでご了承下さい。

ドライキャビ ウエット・キャビ ご購入に際して ご注意とお願い

⑤国内以外の外国でのご使用は、あらかじめ必ずご連絡下さい。(原則的に国外の出張修理不可)仕様、サービス規定が変わります。

- 本カタログの写真の色は撮影、印刷の都合上、現物と多少異なります。
- ご購入機種種の外形寸法等をよくご確認の上、搬入口、置き場所等のチェックをお願いします。
- 輸送、搬入、据付の費用、方法については、販売店と充分にお打合わせ下さい。当社からのお客様への直送は、「車上渡し」(定期トラック便扱)までとなります(搬入、開梱、据付等は含まれておりません)。離島、遠島は運賃が別途及び割増しとなります。
特別な場合のご希望により、中型以上の機種種の運送方法(運送・搬入・開梱・据付・納入製品の梱包材の片づけ等)のご相談に応じます。(有料)
- 重量物のため、通常の宅配便扱は出来ませんので、ご指定時間の配達には不可能に付き、ご承知下さい。(販売店とご相談下さい)
- お買上製品受取後はすぐに(1週間以内)開梱の上、製品の確認をして下さい。(輸送中の事故の保険適用は1週間以内です)
- 梱包材料(ダンボールなど)は、搬入、据付が完了し、本装置の正常運転を確認するまで棄てないで下さい。
- 材料、部品価格の変動や改良等のため、価格・仕様が予告なく変更することがあります。

※本カタログの製品価格につきましては、販売店またはトーリ・ハン株式会社までお問い合わせ下さい。

資料請求、お問い合わせは本社営業部へどうぞ

特約店

Since1983

トーリ・ハン株式会社

■本社・営業部・ショールーム <http://www.dry-cabi.co.jp>
〒111-0032 東京都台東区浅草 6-26-3
TEL : 03-6802-4012 FAX : 03-6802-4024
■大阪営業所 TEL : 06-6459-7366

